

KEB 1025 alicate de crimpar

KEB 1025 Ferramenta de crimpagem ergonômica para terminais até 25 mm²



Vantagens

O mecanismo exclusivo reduz a força manual de 450 N para 250 N
Os punhos se adaptam tanto a mãos grandes como pequenas
Função de bloqueio que somente é liberada após a conclusão da prensagem
Testado para 80 000 pressões no mín.

Âmbitos de aplicação

Ferramentas Miniforce para prensar luvas da extremidade do condutor com e sem isolamento de 10 - 25 mm²

Características do produto

Liberação de emergência caso o processo de prensagem tenha de ser interrompido

Referências às normas / Aprovações

Testado de acordo com a norma DIN EN 60352-2

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000168

Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Observação:

Perfil de crimpagem: formato especialmente desenvolvido no estilo W-crimp

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

KEB 1025 alicate de crimpar

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm ²	Perfil de crimpagem	Peso kg	Comprimento (mm)	Peça/emb.
61791065	KEB 1025	10 - 25	Trapezoidal	0,5	220	1

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16