




SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL, prensa-cabos plano com contorno cônico interno, o flange do cabo pode ser principalmente usado de forma universal para cabos planos grandes



Robusto

Vantagens

Os perfis de vedação permitem solucionar muitos problemas

É possível introduzir simultaneamente vários cabos lisos e redondos

Os inserts de vedação são pressionados sobre o cabo através do contorno interno cônico na parte superior da carcaça

Âmbitos de aplicação

prensa-cabos de uso universal, usado principalmente para grandes cabos chatos

Construção de elevadores

Meio de transporte

Construção de guindastes e sistemas de transporte de cargas

Sistemas de esteiras porta-cabos

Observação

Quando montado de modo profissional e apropriado, o tipo de proteção IP 65 poderá ser alcançado

Para cabos ou fios chatos apropriados, ver ÖLFLEX® LIFT F para uso interno ou ÖLFLEX® CRANE F para uso externo

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000441

Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Material:

Corpo: alumínio, liga especial não tratada

Parafusos e arruelas elásticas: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65

Última atualização (02.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® FL

Faixa de temperatura:

-20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINDICHT® FL

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Abertura do cabo comprimento x largura mm	Dimensão C x L x A em mm	Peça/emb.
SKINDICHT® FL				
52008010	FL 1	70 x 12 + 63 x 7	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008020	FL 2	49 x 4,5	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008030	FL 3	49 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5)	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008040	FL 4	63 x 12,0 (+0,2)	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008050	FL 5	70 x 12	45.0 x 35.0 x 95.0	1