

PEW 8.286 crimping pliers

PEW 8.186 Crimping tool/pliers for pressing insulated conductor end sleeves with a hexagonal crimping, made in Germany, quick and reliable



Vantagens

Ergonomic handles and very low hand force required

Ajuste automático para tamanho requisitado

DIN qualidade de cravamento compatível devido ao bloqueio integral (mecanismo de auto-liberação)

A ligação uniforme da matriz de crimpagem garante perfis de crimpagem exatos

Âmbitos de aplicação

Para apertar as luvas da extremidade do condutor com e sem isolamento

Pode ser usado até um comprimento da manga de 20 mm (para as mangas com mais de 12 mm, pelo menos, duas crimpagens são necessárias)

Características do produto

Ferramenta em aço cromado

Observação

Ponteiras até 12 mm só precisa de ser crimpado uma vez, mais ponteiros (até um comprimento de 20 mm) deve ser crimpado pelo menos duas vezes

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000168

Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



PEW 8.286 crimping pliers

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm²	Perfil de crimpagem	Peso kg	Comprimento (mm)	Peça/emb.
61813737	PEW 8.286	0.08 - 16.0	Sextavado	0,38	180	1