


Shield clamp EMC-Guard

EMC shield clamps for earthing of cable shields. For mounting directly and on 35 mm DIN rails.



Engenharia de máquinas e instalações



Resistente à corrosão



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Necessidade de espaço



Robusto



Interferência de sinais

Vantagens

Enables quick and tool-free installation by pressing in the cable shield to achieve a secure contact

The electrically conductive coating of the galvanized surface as well as the extensive cable shield contact allows low-voltage discharging resistance even at high frequencies. This ensures a reliable derivation of interference currents (EMC)

Rounded material without sharp edges for best possible protection of the cable

Easy integration into the machine concept thanks to compact dimensions

Available with different clamping ranges for individual, space-saving installation

Âmbitos de aplicação

Can be used in cabinets as well as on motor controls, enclosures or machine systems

For contacting shielded cables with ground level

For protection against electromagnetic interference and for potential equalization

Suitable for outdoor use.

Características do produto

Extensive cable shield contact

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Shield clamp EMC-Guard

Spring effect enables consistently good contacting and constant pressure on the cable shield
Optimum strain relief via strain relief bracket, which is attached to the outer sheath of the cable with cable ties
Variant "DINrail" with a clip foot for 35mm rails (can be mounted without tools)
Variant "MOUNT" for direct mounting on e.g. mounting plates / sheet metal constructions (M4 screw)

Referências às normas / Aprovações

Strain relief on cable sheath according to EN 62444

Dados técnicos

Classificação ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002020

ETIM 6.0 Class-Description: Shield connection clamp

Observação:

Mounting method:

"DINrail": snap

"MOUNT": screw

Material:

Material: hardened spring steel

Surface: galvanized

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Shield clamp EMC-Guard

Código do Produto	Descrição do Produto	Escala de aperto em mm	Tipo de montagem	Peça/emb.
61721300	EMC-Guard DINrail-SR 3-6	3 - 6	35 mm DIN rail (tool-free)	10
61721301	EMC-Guard DINrail-SR 6-8	6 - 8	35 mm DIN rail (tool-free)	10
61721302	EMC-Guard DINrail-SR 8-11	8 - 11	35 mm DIN rail (tool-free)	10
61721303	EMC-Guard DINrail-LSR 3-12	3 - 12	35 mm DIN rail (tool-free)	10
61721304	EMC-Guard DINrail-LSR 7-18	7 - 18	35 mm DIN rail (tool-free)	10
61721305	EMC-Guard MOUNT-SR 3-6	3 - 6	Direct assembly (M4-screw)	10
61721306	EMC-Guard MOUNT-SR 6-8	6 - 8	Direct assembly (M4-screw)	10
61721307	EMC-Guard MOUNT-SR 8-11	8 - 11	Direct assembly (M4-screw)	10
61721308	EMC-Guard MOUNT-LSR 3-12	3 - 12	Direct assembly (M4-screw)	10
61721309	EMC-Guard MOUNT-LSR 7-18	7 - 18	Direct assembly (M4-screw)	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16