


SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, seawater-resistant PG brass cable gland for high temperatures, resistant to oils, solvents, acids and chemicals



Boa resistência química



Excelente alívio de tensão



Robusto



Resistente a temperatura

Vantagens

Para temperaturas elevadas

Resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos

Resistente à água do mar

Elevada proteção da fiação

Robusto

Âmbitos de aplicação

Prensa-cabos especial com camisa FKM com proteção contra dobras. Nossa fórmula original FKM não mostra sinais de envelhecimento, mesmo sob a exposição prolongada a temperaturas +165 °C.

Construção de turbinas e máquinas

Centrais elétricas

Laboratórios

Projeto do produto

Rosca de conexão PG

Observação

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR-SV

Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
Versão EMC sob pedido

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Dimensões de montagem ver Apêndice T21
Sob pedido:	Disponível com rosca de conexão longa
Material:	Corpo: latão niquelado O-Ring: FKM Proteção contra dobra: FKM
Tipo de proteção:	IP 65
Faixa de temperatura:	-20°C to +165°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINDICHT® SR-SV

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	Dimensões de montagem máx. em mm	Tam.chave1/2 mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINDICHT® SR-SV							
52023620	SR-SV 11/07	5,5 - 7	28	20.0 / 20.0	56.0	6	25
52023621	SR-SV 11/09	7,5 - 9	28	20.0 / 20.0	56.0	6	25
52023622	SR-SV 13/09	7,5 - 9	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023623	SR-SV 13/11	9 - 11	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023624	SR-SV 13/13	11 - 13	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023625	SR-SV 16/13	11,5 - 13	35	24.0 / 24.0	67.0	6,5	10
52023626	SR-SV 16/15	13 - 15	35	24.0 / 24.0	67.0	6,5	10
52023627	SR-SV 21/15	13,5 - 15	40	30.0 / 30.0	79.0	7	10
52023628	SR-SV 21/17	15 - 17	46	30.0 / 30.0	79.0	7	10
52023629	SR-SV 21/19	17 - 19	46	30.0 / 30.0	79.0	7	10

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16