

Plugue e soquete

Plug socket for fastening cable ties



Vantagens

The plug-in socket has an opening for cable-tie width up to 4,5 mm, and is due to the flat plug nose flexible for diverse applications

Âmbitos de aplicação

Base de fixação (para cinta de cabo) com clipe de inserção

O plugue está posicionado para a prensa de encaixe no painel. O laço é inserido no orifício do plugue.

O método de montagem rápida e segura torna estes plug-in soquetes ideal para aplicações em manufatura gabinete de controle, eletrodomésticos, veículos automóveis e equipamento de escritório

Observação

Recomendado temperatura mínima de serviço, devido à camada adesiva: + 10 ° C

Projeto

Para cintas de cabo: 2,8 / 4,8 mm

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Description: Montagem da base e elemento para abraçadeiras

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000449

Descrição da classe ETIM 6.0: Base e elemento de fixação para cinta de cabo

Material:

Poliamida 6.6

Faixa de temperatura:

-40 °C até +80 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Pligue e soquete

Código do Produto	Descrição da peça	Cor	Para espessuras da parede de até mm	Diâmetro em mm	Para larguras da cinta mm	Peso g/100 peças	Peça/emb.
61724001	Base de encaixe 10 x 66 NA	natural	3,2	6,4 (M6)	4,5	25,2	100

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16