

SKINDICHT® BL-M hex. FKM

SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal with FKM o-ring for closing pre-threaded holes, assembling with open-end wrench



Engenharia de máquinas e instalações



Óleo e gás



Boa resistência química



Resistente ao calor



Resistente à corrosão



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Resistente a óleo



Robusto



Segurança



Resistente a temperatura

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M hex. FKM

Vantagens

Withstands temperatures up to +200 °C.

Simple assembly by using an open-end wrench.

Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Âmbitos de aplicação

For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.

Withstands high chemical and mechanical stress.

Características do produto

Assembling with open-end wrench.

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000032 Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Material:	Body: nickel-plated brass O-Ring: FKM
Tipo de proteção:	IP 66 IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura:	-20°C até +200°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINDICHT® BL-M hex. FKM

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
52006118	M12x1,5	16	8.0	5	25
52103479	M16x1,5	20	8.0	5	25
52103426	M20x1,5	24	9.5	6	25
52103436	M25x1,5	29	11.0	7	25
52103480	M32x1,5	36	12.0	8	25
52103481	M40x1,5	45	13.0	8	25
52103466	M50x1,5	54	15.0	9	5
52103406LF	M12x1,5	16	8.0	5	25
52103416LF	M16x1,5	20	8.0	5	25
52103426LF	M20x1,5	24	9.5	6	25
52103436LF	M25x1,5	29	11.0	7	25
52103446LF	M32x1,5	36	12.0	8	25
52103456LF	M40x1,5	45	13.0	8	25
52103466LF	M50x1,5	54	15.0	9	5
52103476LF	M63x1,5	67	16.0	10	5
52103476	M63x1,5	67	16.0	10	5