


SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, prensa-cabos métrico de latão, elevada resistência ao frio e resistência a impacto frio, com inserto de vedação de redução

Info

Para temperaturas negativas extremas



Boa resistência química



Resistente ao frio



Resistente à corrosão



Resistência mecânica



Resistente a temperatura

Vantagens

Maior resistência ao frio

Resistência a impactos a frio

Alta capacidade de carga mecânica

Excelente protetor da fiação

Escalas de aperto amplas e variáveis

Âmbitos de aplicação

With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® COLD-R

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21
Material:	Corpo: latão niquelado Inserto: poliamida especial Anel de vedação: silicone O-Ring: silicone
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M63) NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura:	-70°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINTOP® COLD-R

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINTOP® COLD-R						
53113600	M 12 x 1,5	1 - 5	16	26.5	6,5	100
53113610	M 16 x 1,5	2 - 7	20	33.0	7	100
53113620	M 20 x 1,5	5 - 10	24	37.0	8	50
53113630	M 25 x 1,5	6 - 13	29	38.5	8	25
53113640	M 32 x 1,5	7 - 15	36	45.5	9	25
53113650	M 40 x 1,5	15 - 23	45	48.0	9	10
53113660	M 50 x 1,5	22 - 29	54	55.5	10	5
53113670	M 63 x 1,5	28 - 39	67	67.0	15	5