


SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, prensa-cabos de latão para diâmetros de cabo até 98 mm, em áreas onde a estabilidade mecânica e química são críticas

Info

Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number

Com autorização IP69! Segurança de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de máquinas e equipamentos com aparelhos de limpeza a alta pressão e água quente!



Boa resistência química



Resistente à corrosão



Resistência mecânica



Excelente alívio de tensão



Resistente a ácido



Resistente a temperatura



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Versatile properties make this a convincing product for a wide range of applications.

Best possible sealing enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.

Optimal strain relief due to flexible slats.

Large, variable clamping range for different cable outer diameters up to 98 mm.

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M

Innovative, double lamella cage in sizes M 75 x 1.5 to M 110 x 2 simplifies installation and prevents leverage with heavy cables.

Âmbitos de aplicação

For sealing and strain-relieving cable entry into an enclosure.
Withstands high chemical and mechanical stress.
Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

For article names with the suffix "PLUS", the clamping range corresponds to the next higher thread size. The extended clamping range allows the insertion of cables with a larger diameter while maintaining the same connection thread.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21
Certificações:	VDE, UL and DNV approval available up to size M75x1,5
Material:	Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar IP 69 (M12 - M63) NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura:	Dynamic: -25 °C up to +100 °C Estático: -40 °C a +100 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® MS-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINTOP® MS-M						
53112000	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	26.5	6,5	100
53112010	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
53112020	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	37.0	8	50
53112030	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	38.5	8	25
53112040	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	45.5	9	25
53112116	M 32 x 1,5 PLUS	19 - 28.0	45	48.0	9	10
53112050	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	48.0	9	10
53112083	M 40 x 1,5 PLUS	27 - 35.0	54	55.5	15	5
53112060	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	55.5	10	5
53112070	M 63 x 1,5	34 - 45.0	67	67.0	15	5
53112080	M 63 x 1,5 plus	44 - 55.0	75	65.5	15	5
53112510	M 75 x 1,5	58 - 68.0	95	105.0	15	1
53112512	M 90 x 2	66 - 78.0	115	135.5	20	1
53112514	M 110 x 2	86 - 98.0	135	154.0	25	1
53112000LF	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	26.5	6,5	100
53112010LF	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
53112020LF	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	37.0	8	50
53112030LF	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	38.5	8	25
53112040LF	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	45.5	9	25
53112050LF	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	48.0	9	10
53112060LF	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	55.5	10	5
53112070LF	M 63 x 1,5	34 - 45.0	67	67.0	15	5