


SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, blind plug with innovative CLICK system, counter nut and thread not required, captive, simple, free assembly



Tempo de montagem



Robusto



Segurança

Vantagens

Economia de tempo de até 70% devido ao inovador sistema de engate

Montagem simples e livre em qualquer posição

Menos peças, dispensa o uso de contraporcas

Dispensa a utilização de roscas

Âmbitos de aplicação

TAMPÃO cego com sistema CLICK inovador para a montagem rápida em locais de difícil acesso. A solução perfeita para fechar furos pré-fabricados, que não são mais necessários.

Fabricação de Cabine de controle

Tecnologia eletrônica, de medição e regulação

Indústria de automação

Engenharia industrial, fabricação de máquinas

Escopo de fornecimento

Incluso: Ferramenta de desmontagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK BLK

Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento:	RAL 7035 cinza claro
Material:	Corpo: poliamida especial Vedação: elastômero especial
Tipo de proteção:	IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura:	-20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® CLICK BLK

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	M (orifício mm)	Tam.chave1/2 mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	S (espessura do painel em mm)	Peça/emb.
CLICK BLK cinza claro SKINTOP®							
52109013	CLICK BLK 16	16,3 (-0,2)	14.0 / 22.0	28.5	8	1.0 - 4.0	50
52109014	CLICK BLK 20	20,3 (-0,2)	18.0 / 27.0	29.5	8	1.0 - 4.0	25
52109015	CLICK BLK 25	25,3 (-0,2)	22.0 / 14.0	30.5	8	1.0 - 4.0	25