
SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M, metric polyamide flat cable glands with tolerance, clamping of two flat cables





Escala de aperto mais ampla

Proteção máxima contra vibrações

Tempo de montagem

Vantagens

Versão econômica
A vedação lateral se ajusta automaticamente em torno de cabos de várias dimensões
Não se aplicam as dimensões de vedação específicas dos cabos
adaptável a várias dimensões
A grande abertura livre permite o aperto de até dois cabos chatos

Âmbitos de aplicação

Para inserção de cabos planos
Meio de transporte
Bombas
Construção de elevadores
Fabricação de Cabine de controle

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Para cabos ou fios chatos apropriados, ver ÖLFLEX® LIFT F para uso interno ou ÖLFLEX® CRANE F para uso externo
Contraporca a ser usada GMP-GL-M SKINTOP®

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVFK-M

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Dimensões de montagem ver Apêndice T21
Cor de fornecimento:	RAL 7035 cinza claro
Material:	Corpo: Poliamida Anel de vedação especial: CR
Tipo de proteção:	IP 54
Faixa de temperatura:	-30 °C até +80 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SVFK-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Largura mín./máx. do cabo plano	Espessura mín./máx. do cabo em mm	Tam.chave1/2 mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINDICHT® SVFK-M							
52107900	M 25 x 1,5	- / 15	- - 5.0	27.0 / 23.0	41.0	11	25
52107901	M 32 x 1,5	10.0 / 21	3.0 - 8.0	36.0 / 30.0	39.0	10	25
52107902	M 40 x 1,5	16.0 / 28	4.0 - 11.5	42.0 / 40.0	44.0	11	25
52107903	M 50 x 1,5	26.0 / 35	4.0 - 11.5	53.0 / 50.0	50.5	11	5
52107904	M 50 x 1,5	30.0 / 40	5.0 - 12.0	60.0 / 55.0	53.5	11	5
52107905	M 63 x 1,5	36.0 / 45	5.0 - 12.0	65.0 / 60.0	54.5	11	5

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16