
SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ, PG brass cable gland with incised sealing ring, high mechanical stability and strain relief, for harsh conditions







- Escala de aperto mais ampla
- Excelente alívio de tensão
- Robusto

Vantagens

Com anel de vedação com chanfro para o ajuste a diversos diâmetros de cabo
Elevada proteção da fiação
Alta capacidade de carga mecânica

Âmbitos de aplicação

Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
Construção civil
Engenharia industrial
Construção de motores elétricos

Projeto do produto

Rosca de conexão PG

Observação

SKINDICHT® SKZ-XL é similar ao SKINDICHT® SKZ, mas tem rosca de conexão longa para paredes grossas
Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
Para acessórios adicionais, ver o SKINDICHT® EV

Dados técnicos

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SKZ

	Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Dimensões de montagem ver Apêndice T21
Material:	Corpo: latão niquelado Anel de vedação com chanfro: CR O-ring de vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 55
Faixa de temperatura:	-20 °C até +80 °C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	Dimensões de montagem máx. em mm	Tam.chave1/2 mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINDICHT® SKZ							
52004280	PG 9	6 - 8	24	17.0 / 17.0	30.0	6	50
52004290	PG 11	8 - 12	27	20.0 / 21.0	30.0	6	50
52004300	PG 13,5	12 - 14	30	22.0 / 22.0	34.0	6,5	25
52004310	PG 16	13 - 16	33	24.0 / 24.0	35.0	6,5	25
52004320	PG 21	15 - 20	42	30.0 / 30.0	41.0	7	25
52005570	PG 29	20 - 27	58	40.0 / 41.0	46.0	8	10
SKINDICHT® SKZ-XL							
52005575	PG 9	6 - 8	24	17.0 / 17.0	39.0	15	50
52005576	PG 11	8 - 12	27	20.0 / 21.0	39.0	15	50
52005577	PG 13,5	12 - 16	30	22.0 / 22.0	42.5	15	25
54000043	PG 16	13 - 16	33	24.0 / 24.0	43.5	15	25
54000011	PG 21	15 - 20	42	30.0 / 30.0	49.0	15	25
54000098	PG 29	20 - 27	58	40.0 / 41.0	53.0	15	10

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.