



SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC, prensa-cabos de aço inoxidável resistente à corrosão com superfícies lisas, design compacto, resistente à água do mar

Info

Versão em aço inoxidável com design compacto
Ótima proteção IEC



Alimento e Bebidas



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Escala de aperto mais ampla



Livre de halogênio



Resistência mecânica



Interferência de sinais



Resistente a temperatura

Vantagens

Superfícies lisas - sem arestas
Design compacto

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC

Escalas de aperto amplas e variáveis

Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC

Mola de contato EMC flexível, de alta condutividade, permitindo uma instalação fácil de vários diâmetros de tela

Âmbitos de aplicação

Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC

Indústria farmacêutica

Indústria alimentícia (zona livre de produtos, zona de respingos)

Para aplicações onshore e offshore

Indústria de engarrafamento e cervejarias

Referências às normas / Aprovações

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

DIN EN 1672-2

Diretriz para o projeto de máquinas

ECOLAB®

Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção

NSF/ANSI 169 Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE-M com ligação equipotencial à terra para um melhor contato

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver o folheto explicativo
Material:	Body: stainless steel V4A (1.4404 / 316L) Insert: polyamide Sealing: silicone O-Ring: silicone Livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M50) IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINTOP® INOX SC

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINTOP® INOX SC						
53806720	M 12 x 1,5	4 - 7	16	29.3	6,5	5
53806722	M 16 x 1,5	6 - 10	20	32.4	7	5
53806724	M 20 x 1,5	7 - 13	24	35.5	8	5
53806726	M 25 x 1,5	9 - 17	29	39.2	8	5
53806728	M 32 x 1,5	11 - 21	36	44.6	9	5
53806731	M 40 x 1,5	19 - 28	45	51.2	9	5
53806732	M 50 x 1,5	27 - 35	54	56.2	10	5