
SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, brass cable gland with low-resistance screen contact and highly conductive, flexible EMC contact, easy to assemble

Info
Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number







Segurança

Tensão

Interferência de sinais

Resistente a temperatura

Vantagens

Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC
Para cabos e fios com ou sem revestimento interno
Apropriado para a continuação da blindagem do cabo para outra conexão
Mola de contato EMC flexível, de alta condutividade, permitindo uma instalação fácil de vários diâmetros de tela
Poucas etapas operacionais, facilidade na montagem

Âmbitos de aplicação

Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
Telecomunicação
Construção de máquinas e instalações
Tecnologias de medição, controle e regulagem
Indústria de automação

Última atualização (24.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-SC-M

Referências às normas / Aprovações
Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto
Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação
Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE-M com ligação equipotencial à terra para um melhor contato

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21
Observação:	Disponível em aço inoxidável V2A
Material:	Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura:	Dynamic: -25 °C up to +100 °C Estático: -40 °C até +100 °C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.


SKINTOP® MS-SC-M


Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø externo mm de - até	Ø mínimo acima do entrançado em mm	SW wrench size mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINTOP® MS-SC-M						
53112610	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	50
53112620	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
53112650	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5
SKINTOP® MS-SC-M-XL						
53112625	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	12	50
53112635	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	12	25
53112645	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	12	25
53112655	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	15	25
53112665	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	15	10
53112675	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	15	5
53112610LF	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	50
53112620LF	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630LF	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640LF	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
53112650LF	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660LF	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670LF	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5

Última atualização (24.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-SC-M







Última atualização (24.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16