
SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M,metric cable gland with perfect seal with anti-kink protection, high degree of protection and cable-protecting strain relief





Resistência mecânica

Excelente alívio de tensão

Interferência de sinais

Vantagens

Vedação perfeita com proteção contra dobra
Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência
protetor da fiação para conservação do cabo
Aperto suave do cabo
Elevado grau de proteção

Âmbitos de aplicação

Prensa-cabos para aterramento com proteção adicional contra dobra. Para as aplicações onde podem surgir campos com interferência elétrica.
Peças móveis da máquina
Sistemas de condução e transporte
Linhas de produção
Tecnologias de medição, controle e regulagem

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE-

Última atualização (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SRE-M

M com ligação equipotencial à terra para um melhor contato
Example description:
SRE-M 20/13.5/9/6
20 = metric connection thread
13.5 = PG function thread
9 = clear opening of anti-kink sleeve (F)
6 = clear opening of earthing sleeve (B)

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Dimensões de montagem ver Apêndice T21
Sob pedido:	Disponível com rosca de conexão longa
Material:	Corpo: latão niquelado Luva de aterramento: latão, não tratado Camisa com proteção contra dobra: CR/NBR O-Ring: NBR
Tipo de proteção:	IP 65
Faixa de temperatura:	-20 °C até +80 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SRE-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Rosca de função PG	Outer sheath clamping range ØF mm	Escala de aperto do revestimento interno mm	Tam.chave1/2 mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Luva de aterramento de abertura livre ØB	Abertura livre F mm	Peça/emb.
SKINDICHT® SRE-M										
52105600	M 20 x 1,5	13,5	7,5 - 9	4,5 - 6	22 / 22	59.5	6	6	9.0	25
52105610	M 20 x 1,5	13,5	9 - 11	5,5 - 7	22 / 22	59.5	6	7	11.0	25
52105620	M 20 x 1,5	16	11 - 13	7 - 9	24 / 24	64.5	6	9	13.0	25
52105630	M 20 x 1,5	16	11 - 13	8 - 10	24 / 24	64.5	6	10	13.0	25
52105640	M 20 x 1,5	16	13,5 - 15	9 - 11	24 / 24	64.5	6	11	15.0	25
52105650	M 25 x 1,5	21	13,5 - 15	10 - 12	30 / 30	78.0	7	12	15.0	25
52105660	M 25 x 1,5	21	15 - 17	12 - 14	30 / 30	78.0	7	14	17.0	25
52105670	M 25 x 1,5	21	17 - 19	13 - 15	30 / 30	78.0	7	15	19.0	25
52105680	M 25 x 1,5	21	18 - 20	14 - 16	30 / 30	78.0	7	16	20.0	25
52105690	M 32 x 1,5	29	18 - 20	15 - 17	40 / 40	90.0	8	17	20.0	10
52105700	M 32 x 1,5	29	21 - 23	17 - 19	40 / 40	90.0	8	19	23.0	10
52105710	M 40 x 1,5	36	23,5 - 26	20 - 22	50 / 50	108.0	8	22	26.0	5
52105720	M 40 x 1,5	36	27 - 30	22 - 24	50 / 50	108.0	8	24	30.0	5
52105730	M 40 x 1,5	36	30 - 33	26 - 28	50 / 50	108.0	8	28	33.0	5
52105740	M 40 x 1,5	36	32 - 35	28 - 30	50 / 50	108.0	8	30	35.0	5

Última atualização (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.