


UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Plugue M12 Y reto com 2 soquetes M12 reto

Sensor/Actuator-cable , Y-connector 3-pole, Y-plug on 2x socket M12, A-coded, PUR LSZH, suitable for drag chains



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Necessidade de espaço



Esteira porta-cabos



A prova d'água

Vantagens

Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Space-saving due to compact dimensions.

Localização de falhas rápida e fácil

Características do produto

Plugue M12 4 pinos com 2 soquetes M8 3 pinos

Conector M12Y de 4 pinos sobre

2x soquetes M12 (4 pinos), pino 2+4 jumpeado

Contem tag de identificação

PWIS-free

Apropriado para esteiras porta-cabos

Projeto do produto

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²

Última atualização (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Cores das vias: mr, az, pt

Reestimento externo: PUR livre de halogênio, preto

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

Descrição de Classe ETIM 5.0: Sensor-atuador patch cord

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001855

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo sensor/atuador pronto

Material:

Contato: CuSn

Superfície de contato: Ni/Au

Serrilha: Zinco fundido, niquelado

Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extingüível

Tipo de proteção:

IP65/IP67/IP68

Temperatura ambiente (operação):

Plug/socket -25°C to +90°C

Instalação fixa -40°C até +80°C

Flexão -25°C to +80°C

Codificação:

Padrão A

Corrente nominal em A:

4 A

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Para as certificações UL, consulte a folha de dados.

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Comprimento em m	LED	Tensão nominal UN em V	Emb.
22260501	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B	3	0,3	não	250	1
22260502	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B	3	0,6	não	250	1
22260503	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B	3	1	não	250	1
22260504	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B	3	2	não	250	1
Soquete angular						
22260505	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B	3	0,3	não	250	1
22260506	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B	3	0,6	não	250	1
22260507	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B	3	1	não	250	1
22260508	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B	3	2	não	250	1
Soquete angular com LEDs						
22260509	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B	3	0,3	2 LEDs	24	1
22260510	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B	3	0,6	2 LEDs	24	1
22260511	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B	3	1	2 LEDs	24	1
22260512	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B	3	2	2 LEDs	24	1

Última atualização (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16