UNITRONIC® SENSOR M8-M8

M8 plug on M8 socket

Conjunto de cabos do sensor/atuador, M8 sobre M8, PUR sem halogênio, plugue/tomada de 3-4 pinos, LED, código A, IP65/IP67/IP68, apropriado para esteiras porta-cabos

Info

Outras versões estão disponíveis em www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou mediante consulta



- Componentes de automação complementares da LAPP
- Engenharia de máquinas e instalações
- Tempo de montagem
- Necessidade de espaço
- Esteira porta-cabos
- Resistente a UV
- A prova d'água

Vantagens

Custo-benefício devido à instalação rápida e fácil
Space-saving due to compact dimensions.
Localização de falhas rápida e fácil
Contatos banhados a ouro para melhor condução

Última atualização (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Âmbitos de aplicação
Para maior estresse mecânico e condições severas de operação

Características do produto
Resistente a UV
Boa resistência a óleos e produtos químicos
Livre de substâncias agressivas a revestimentos por pintura e livre de PVC
Apropriado para esteiras porta-cabos
Contem tag de identificação

Referências às normas / Aprovações
Livre de halogênio de acordo com DIN VDE 0472
Número de arquivo UL: E249137
Retardande a chama de acordo com a UL 1581 FT-2

Projeto do produto
Seção transversal dos condutores: 0,25 mm²
Codigo de cores: 3-pin: mr (1), az (3), pt (4) 4-pin: mr (1), br (2), az (3), pt (4)
Revestimento externo: PUR, preto

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrição de Classe ETIM 5.0: Sensor-atuador patch cord
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001855 Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo sensor/atuador pronto
Material:	Contato: CuSn Superficie de contato: Ni/Au Serrilha: Zinco fundido, niquelado Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extinguível
Raio de flexão mínimo:	Instalação fixa: 5 x diâmetro externo Com flexão: 10 x diâmetro externo
Tipo de proteção:	IP65/IP67/IP68
Temperatura ambiente (operação):	Plug/socket -25°C to +90°C Instalação fixa -40°C até +80°C Flexão -25°C to +80°C
Codificação:	Padrão A
Corrente nominal em A:	4 A

Observação
Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
Para as certificações UL, consulte a folha de dados.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Comprimento em m	Projeto	LED	Tensão nominal UN em V	Emb.
22260206	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M8FS	3	0,3	reto-reto	não	60	1
22260207	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M8FS	3	0,6	reto-reto	não	60	1
22260208	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M8FS	3	1	reto-reto	não	60	1
22260209	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M8FS	3	2	reto-reto	não	60	1
22260938	AB-C3-M8MS-5,0PU R-M8FS	3	5	reto-reto	não	60	1
22260210	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M8FA	3	0,3	reto-angular	não	60	1
22260211	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M8FA	3	0,6	reto-angular	não	60	1
22260212	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M8FA	3	1	reto-angular	não	60	1
22260213	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M8FA	3	2	reto-angular	não	60	1
22260214	AB-C3-M8MS-0,3PU R-M8FA-2L	3	0,3	reto-angular	2 LEDs	24	1
22260215	AB-C3-M8MS-0,6PU R-M8FA-2L	3	0,6	reto-angular	2 LEDs	24	1
22260216	AB-C3-M8MS-1,0PU R-M8FA-2L	3	1	reto-angular	2 LEDs	24	1
22260379	AB-C3-M8MS-1,5PU R-M8FA-2L	3	1,5	reto-angular	2 LEDs	24	1
22260217	AB-C3-M8MS-2,0PU R-M8FA-2L	3	2	reto-angular	2 LEDs	24	1
4-pin							
22260313	AB-C4-M8MS-0,3PU R-M8FS	4	0,3	reto-reto	não	30	1
22260314	AB-C4-M8MS-0,6PU R-M8FS	4	0,6	reto-reto	não	30	1
22260315	AB-C4-M8MS-1,0PU R-M8FS	4	1	reto-reto	não	30	1
22260316	AB-C4-M8MS-2,0PU R-M8FS	4	2	reto-reto	não	30	1
22260923	AB-C4-M8MS-5,0PU R-M8FS	4	5	reto-reto	não	30	1

Última atualização (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Comprimento em m	Projeto	LED	Tensão nominal UN em V	Emb.
22260922	AB-C4-M8MS-10,0P UR-M8FS	4	10	reto-reto	não	30	1
22260059	AB-C4-M8MS-0,3PU R-M8FA	4	0,3	reto-angular	não	30	1
22260060	AB-C4-M8MS-0,6PU R-M8FA	4	0,6	reto-angular	não	30	1
22260061	AB-C4-M8MS-1,0PU R-M8FA	4	1	reto-angular	não	30	1
22260062	AB-C4-M8MS-2,0PU R-M8FA	4	2	reto-angular	não	30	1

Última atualização (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16