

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Plugue M12 / soquete M8

Cabo sensor / atuador , cabo de conexão de 3 pólos , conector M12 / soquete M12 com terminação livre , codificação A , PUR LSZH , IP65 / IP67 / IP68 , adequado para esteiras porta-cabos

Info

Outras versões estão disponíveis em www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou mediante consulta



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Necessidade de espaço



Esteira porta-cabos



A prova d'água

Vantagens

Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Space-saving due to compact dimensions.

Localização de falhas rápida e fácil

Integrated vibration protection (mechanical lock-in)

Contatos banhados a ouro para melhor condução

Âmbitos de aplicação

Para maior estresse mecânico e condições severas de operação

Características do produto

Última atualização (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Resistente a UV
Boa resistência a óleos e produtos químicos
Livre de substâncias agressivas a revestimentos por pintura e livre de PVC
Apropriado para esteiras porta-cabos
Contem tag de identificação

Referências às normas / Aprovações

Livre de halogênio de acordo com DIN VDE 0472
Número de arquivo UL: E249137
Retardante a chama de acordo com a UL 1581 FT-2

Projeto do produto

Seção transversal dos condutores: 0,25 mm²
Codigo de cores: 3-pin: mr (1), az (3), pt (4) 4-pin: mr (1), br (2), az (3), pt (4)
Revestimento externo: PUR, preto

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrição de Classe ETIM 5.0: Sensor-atuador patch cord
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001855 Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo sensor/atuador pronto
Material:	Contato: CuSn Superfície de contato: Ni/Au Serrilha: Zinco fundido, niquelado Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extingüível
Raio de flexão mínimo:	Instalação fixa: 5 x diâmetro externo Com flexão: 10 x diâmetro externo
Tipo de proteção:	IP65/IP67/IP68
Temperatura ambiente (operação):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Instalação fixa -40 °C até +80 °C Flexão -25 °C to +80 °C
Codificação:	Padrão A
Corrente nominal em A:	4 A

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação. As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos. Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais. Para as certificações UL, consulte a folha de dados.

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Código do Produto	Descrição do Produto	Comprimento em m	Projeto	LED	Tensão nominal em V	Emb.
22260225	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FS	0,3	reto-reto	não	60	1
22260226	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FS	0,6	reto-reto	não	60	1
22260227	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FS	1	reto-reto	não	60	1
22260228	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FS	2	reto-reto	não	60	1
22260229	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA	0,3	reto-angular	não	60	1
22260230	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA	0,6	reto-angular	não	60	1
22260231	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA	1	reto-angular	não	60	1
22260232	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA	2	reto-angular	não	60	1
22260267	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA-2L	0,3	reto-angular	2 LEDs	24	1
22260268	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA-2L	0,6	reto-angular	2 LEDs	24	1
22260269	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA-2L	1	reto-angular	2 LEDs	24	1
22260270	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA-2L	2	reto-angular	2 LEDs	24	1
4-pin						
22260347	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M8FS	0,3	reto-reto	não	30	1
22260349	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M8FS	0,6	reto-reto	não	30	1
22260350	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M8FS	1	reto-reto	não	30	1
22260348	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M8FS	2	reto-reto	não	30	1