

EPIC® DATA PB TR M12

Resistor de terminação M12 para PROFIBUS

Extremely robust M12 bus termination (resistor) for individual use within field bus networks (PROFIBUS, DeviceNet and CANopen).

Info

Totalmente indicado para uso industrial



Componentes de automação complementares da LAPP



Tempo de montagem



Necessidade de espaço

Vantagens

Maior custo benefício para sistema BUS
Space-saving due to compact dimensions.
Versão robusta

Âmbitos de aplicação

Engenharia de máquinas e instalações

Características do produto

Resistência terminal 150 Ω para sistema PROFIBUS

Projeto do produto

Conector reto M12 com resistência de terminação integrada
Conector reto M12, com resistência terminal, blindado

Dados técnicos

Última atualização (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB TR M12

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000448 Descrição da classe ETIM 5.0: Resistência de terminação
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000448 Descrição da classe ETIM 6.0: Resistência de terminação
Tipo de proteção:	IP65/IP67 (plugue) IP 67 (socket)
Temperatura ambiente (operação):	-25 °C até +90 °C (plugue) -40 °C to +85 °C (socket)
Material do contato:	CuSn
Codificação:	L - inverso (PROFIBUS)
Corrente nominal em A:	4 A

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® DATA PB TR M12

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Tensão nominal UN em V	Emb.
Plugue não blindado (resistencia terminal)				
22260722	AB-C4-M12MS-PB-TR	4	60	5
Soquete, blindado (resistência terminal)				
22261001	AB-C5-M12FS-PB-TR-SH	4	32	1