

EPIC® DATA CAN TR M12

Resistencia terminal M12 para rede DeviceNet/CANopen

Extremely robust M12 bus termination (resistor) for individual use within field bus networks (PROFIBUS, DeviceNet and CANopen).

Info

Totalmente indicado para uso industrial



Componentes de automação complementares da LAPP



Tempo de montagem



Necessidade de espaço

Vantagens

Maior custo benefício para sistema BUS
Space-saving due to compact dimensions.
Versão robusta

Âmbitos de aplicação

Engenharia de máquinas e instalações

Características do produto

Resistencia terminal 120 Ω para rede DeviceNet/CANopen

Projeto do produto

Conector reto M12 com resistência de terminação integrada

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000448

Última atualização (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN TR M12

Classificação ETIM 6:	Descrição da classe ETIM 5.0: Resistência de terminação ID da classe ETIM 6.0: EC000448 Descrição da classe ETIM 6.0: Resistência de terminação
Tipo de proteção:	IP65/IP67
Temperatura ambiente (operação):	-25 °C to +90 °C
Material do contato:	CuSn
Codificação:	A - Standard (CANopen/DeviceNet)
Corrente nominal em A:	4 A

Observação

DeviceNet é uma marca registrada da organização de usuários ODVA

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® DATA CAN TR M12

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Tensão nominal UN em V	Emb.
Plugue não blindado (resistencia terminal)				
22260766	AB-C5-M12MS-DN-TR	5	60	5