

## EPIC® DATA PB TR M12

Resistor de terminação M12 para PROFIBUS

Extremely robust M12 bus termination (resistor) for individual use within field bus networks (PROFIBUS, DeviceNet and CANopen).

### Info

Totalmente indicado para uso industrial



Componentes de automação complementares da LAPP



Tempo de montagem



Necessidade de espaço

### Vantagens

Maior custo benefício para sistema BUS  
Space-saving due to compact dimensions.  
Versão robusta

### Âmbitos de aplicação

Engenharia de máquinas e instalações

### Características do produto

Resistência terminal 150  $\Omega$  para sistema PROFIBUS

### Projeto do produto

Conector reto M12 com resistência de terminação integrada  
Conector reto M12, com resistência terminal, blindado

### Dados técnicos

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® DATA PB TR M12

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação ETIM 5:            | ETIM 5.0 Class-ID: EC000448<br>Descrição da classe ETIM 5.0: Resistência de terminação     |
| Classificação ETIM 6:            | ID da classe ETIM 6.0: EC000448<br>Descrição da classe ETIM 6.0: Resistência de terminação |
| Tipo de proteção:                | IP65/IP67 (plugue)<br>IP 67 (socket)                                                       |
| Temperatura ambiente (operação): | -25 °C até +90 °C (plugue)<br>-40 °C to +85 °C (socket)                                    |
| Material do contato:             | CuSn                                                                                       |
| Codificação:                     | L - inverso (PROFIBUS)                                                                     |
| Corrente nominal em A:           | 4 A                                                                                        |

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® DATA PB TR M12

| Código do Produto                          | Descrição do Produto | Número de pinos | Tensão nominal UN em V | Emb. |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------|
| Plugue não blindado (resistencia terminal) |                      |                 |                        |      |
| 22260722                                   | AB-C4-M12MS-PB-TR    | 4               | 60                     | 5    |
| Soquete, blindado (resistência terminal)   |                      |                 |                        |      |
| 22261001                                   | AB-C5-M12FS-PB-TR-SH | 4               | 32                     | 1    |