

SILVYN® LCG-M

SILVYN® LCG-M é uma peça de união de conduítes de latão que oferece um grau de proteção IP65 graças à vedação de pressão integrada.



Resistente à corrosão



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Resistente a óleo



Robusto



Resistente a temperatura

Vantagens

Elevada força de elasticidade
Proteção contra vibrações
Vedação aumentada

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
Ambiente com estresse mecânico
Sempre na presença de líquidos

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica

Última atualização (06.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCG-M

Colar sextavado
Luva rosqueada
Porca do tampão

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001180

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Norm references / Approvals:

IEC EN 61386-23

Material:

Corpo: latão niquelado

Vedação: Vedação de pressão PA

Tipo de proteção:

IP 65

Faixa de temperatura:

-50°C até +135°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SILVYN® LCG-M

Código do Produto	Tamanho métrico	Tam. chave 1/2 mm	Comprimento total mm	Thread length mm	Adequado para SILVYN® LCC-2/LCCH-2	Peça/emb.
SILVYN® LCG-M						
55503220	12 x 1,5	20 / 20	29,8	10	10	10
55503221	16 x 1,5/1	20 / 22	29,8	10	12	10
55503222	16 x 1,5/2	24 / 26	33	12	16	10
55503223	20 x 1,5/1	24 / 26	33	12	16	10
55503224	20 x 1,5/2	26 / 29	33,5	12	20	10
55503225	25 x 1,5	33 / 35	40,5	14	25	10
55503226	32 x 1,5	40 / 42	45,8	15	32	2
55503227	40 x 1,5	56 / 58	47,5	16	40	1
55503228	50 x 1,5	70 / 70	51	16	50	1