

SILVYN® MSK-M ATEX

SILVYN® MSK-M ATEX - guarnição de conduíte de latão niquelado para ambiente ATEX, protetor da fiação do cabo integrado

Info

Aprovação IECEx mundial



Escala de aperto mais ampla



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Prensa-cabos SKINTOP® integrado

Vantagens

Excelente proteção do conduíte e do cabo

Máxima selagem do cabo

Montagem rápida e fácil

Escala de aperto mais ampla

Proteção anti-rotação

Âmbitos de aplicação

Última atualização (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M ATEX

Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e", proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t"

Indústria química e petroquímica

Engenharia industrial

Utilização em áreas onde os cabos e os fios requerem uma proteção mecânica suplementar

Características do produto

Combinação de SILVYN® e SKINTOP®

Observação

To be used in Ex environment only in combination with metal conduits without a plastic jacket

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001180

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Certificações:

SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX

IBExU06ATEX1012X

II 2G EEx eII

II 1D EEx eII

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEX IBE 13.0033X

Material:

Tipo base:

Corpo: latão niquelado

Vedação do prensa-cabo: CR/NBR

Vedação do tubo: TPE

Ensaios:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Tipo de proteção:

Cabo: IP 68

Conduíte:

IP 40 com SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

Faixa de temperatura:

-30°C até +90°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® MSK-M ATEX

Código do Produto	Tamanho métrico	Escala de aperto em mm	Abertura livre em mm	Apropriado para conduíte com Ø ext. mm	Peça/emb.
SILVYN® MSK-M ATEX para SILVYN® AS					
55506010	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506011	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506012	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506013	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506014	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506015	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506016	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506017	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN® MSK-M ATEX para SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU					
55506018	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506019	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506036	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506037	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506038	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506039	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506040	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506041	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1

Última atualização (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16