EPIC® DATA FT IE

Alimentação para Ethernet industrial

O conector integrado é adequado para a conexão direta nas placas do condutor e foi concebido para sistemas Ethernet nos ambientes industriais exigentes.





Características do produto

Modelos para montagem traseira ou dianteira
Painéis de alimentação M12 para ligação direta com PCB
Uso para Ethernet industrial em ambientes industriais rigorosos
Carcaça: zinco fundido, cinza

Referências às normas / Aprovações

M12 D-coded acc. to IEC 61076-2-101
M12 X-coded acc. to IEC 61076-2-109
M12 D-coded: Cat.5 acc. to ISO/IEC 11801
M12 X-coded: Cat.6A acc. to ISO/IEC 11801

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002061 Descrição da classe ETIM 5.0: Conector de embutir do sensor/atuador
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002061 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de embutir do sensor/atuador
Tipo de proteção:	IP 67
Temperatura ambiente (operação):	-25 °C to +85 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA FT IE

Código do Produto	Descrição do Produto
M12 feed through, socket on socket, D-coded	
22262022	AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH
21700617	ED-IE-M12F-X-FM
Conector fêmea fixo M12 para montagem posterior, contatos de solda para placas PCB, código X	
21700618	ED-IE-M12F-X-RM

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.